



## Dados do pedido

Número do pedido	382001 300
GTIN	2050002081598
Classe de artigo	38D

## Descrição

### Modelo:

Design compacto e robusto com ímãs permanentes de neodímio. O princípio da “coroa neutra” suprime a dispersão magnética e previne forças indesejáveis de atração para cargas adjacentes. O desempenho constante é garantido graças ao corpo base feito de um único bloco sem cordões de solda. Um bloqueio bloqueia a alavanca e impede a libertação acidental da carga. Força de rutura certificada.

### Utilização:

Manipulação e transporte rápidos e fáceis de materiais planos e redondos com segurança tripla.

## Descrição técnica

Peso	7,5 kg
Ø máximo redondo	300 mm
Medida D	79 mm
Carga máxima redonda	150 kg
Carga máxima plana	300 kg
espessura da parede do material mínima plana	20 mm
Medida C	79 mm

Medida B	210 mm
Medida G	35 mm
Medida F	135 mm
Medida A	165 mm
Comprimento máximo plano	1500 mm
Medida E	63 mm
espessura da parede do material mínima redonda	10 mm
Tipo de produto	Íman de elevação de carga