



## Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Select, Tipo: 90



### Dados do pedido

Número do pedido	082000 90
GTIN	4250004100589
Classe de artigo	04S

### Descrição

#### Modelo:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Potentes e individuais - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrassons.**
- **Possibilidade de guardar 4 programas de limpeza individuais.**
- **Visor claro com indicação de todos os parâmetros de limpeza relevantes.**
- **Feedback acústico e visual do estado operacional.**
- **Bandeja de aço inoxidável estirado**

#### Material fornecido:

Sem cesta.

#### Instrução:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015 – 088019

### Descrição técnica

Largura do cesto de encaixe	460 mm
Comprimento do aparelho	875 mm
Largura do aparelho	595 mm
Peso	43,4 kg
Potência de aquecimento	2000 W
Excelente desempenho por ultrassons	3840 W
Tensão nominal	220 - 240 V
Comprimento do cesto de encaixe	545 mm
Altura do tanque de depuração	285 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Designação do fabricante	Select 900
Volume	89 l
volume de trabalho recomendado	63,7 l
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons