



## Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Select, Tipo: 50



### Dados do pedido

Número do pedido	082000 50
GTIN	4250004100572
Classe de artigo	04S

### Descrição

#### Modelo:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Potentes e individuais - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrassons.**
- **Possibilidade de guardar 4 programas de limpeza individuais.**
- **Visor claro com indicação de todos os parâmetros de limpeza relevantes.**
- **Feedback acústico e visual do estado operacional.**
- **Bandeja de aço inoxidável estirado**

#### Material fornecido:

Sem cesta.

#### Instrução:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015 – 088019

## Descrição técnica

Largura do aparelho	425 mm
Altura do tanque de depuração	290 mm
Peso	30,4 kg
Tensão nominal	220 - 240 V
Potência de aquecimento	1600 W
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura do cesto de encaixe	300 mm
Designação do fabricante	Select 500
Comprimento do aparelho	775 mm
Comprimento do cesto de encaixe	460 mm
Excelente desempenho por ultrassons	2160 W
Volume	49,7 l
volume de trabalho recomendado	40,3 l
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons