



Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic xtra TT, Tipo: 6



Dados do pedido

Número do pedido	082001 6
GTIN	4250004100299
Classe de artigo	04S

Descrição

Modelo:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra TT para uso Heavy-Duty.

- **Maior efeito de ultrassons através de função dynamic ativável.**
- **Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.**
- **Aviso visual de temperatura limite para proteger peças sensíveis.**
- **Regulação individual de tempo e temperatura.**
- **Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.**

Material fornecido:

Sem cesta.

Instrução:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015 – 088019.

Descrição técnica

Tensão nominal	220 - 240 V
Largura do cesto de encaixe	132 mm
Comprimento do aparelho	420 mm
Designação do fabricante	xtra TT 60H
Alimentação de energia	A energia elétrica
Largura do aparelho	250 mm
Comprimento do cesto de encaixe	257 mm
Peso	10 kg
Excelente desempenho por ultrassons	400 W
Potência de aquecimento	150 W
Altura do tanque de depuração	150 mm
Volume	6,5 l
volume de trabalho recomendado	5 l
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons