



### Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic xtra ST, Tipo: 50



### Dados do pedido

Número do pedido	082002 50
GTIN	4250004100336
Classe de artigo	04S

### Descrição

#### Versão:

Elmasonic xtra ST é o aparelho de ultrassons para a sujidade mais forte e especialmente adequado para as mais altas exigências da limpeza industrial.

- **2 frequências de ultrassons selecionáveis (25 kHz para sujidade persistente e 45 kHz para uma limpeza suave).**
- **Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.**
- **A função pulse ativável aumenta o pico de desempenho por ultrassons.**
- **Função dynamic (o desempenho por ultrassons pode ser aumentado temporariamente em até 20%).**
- **Bandeja robusta de aço inoxidável soldado.**
- **Rodas com travão de imobilização para utilização móvel do dispositivo no estado vazio.**

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

#### Material fornecido:

Sem cesto e sem tampa de isolamento acústico.

#### Nota:

## Ficha de dados

Para tampas de isolamento acústico adequadas, ver n.º 082105. Outros acessórios disponíveis a pedido.

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082103 e para a tampa de isolamento acústico, ver n.º 082105. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.

### Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Excelente desempenho por ultrassons	2400 W
Comprimento do aparelho	655 mm
Tensão nominal	220 - 240 V
Potência de aquecimento	1400 W
Largura do aparelho	555 mm
Designação do fabricante	xtra ST 500H
Comprimento do cesto de encaixe	255 mm
Peso	45 kg
Altura do tanque de depuração	480 mm
Largura do cesto de encaixe	230 mm
Volume	48,7 l
volume de trabalho recomendado	42 l
Tipo de produto	Aparelho de limpeza por ultrassons