



Cesto de encaixe Select, Tipo: 30



Dados do pedido

Número do pedido	082101 30
GTIN	4250004100107
Classe de artigo	04S

Descrição

Versão:

De aço inoxidável (n.º de material. 1.4301) e com punhos revestidos com Rilsan.

Indicado para:

Aparelho de limpeza por ultrassons n.º 082000 tam. 30 e n.º 082003 tam. 30, aparelho de lavagem n.º 082004 tam. XL, aparelho de secagem n.º 082005 tam. 30.

Descrição técnica

Comprimento do cesto de encaixe	455 mm
Altura do cesto de encaixe	110 mm
capacidade de carga máxima	10 kg
Largura do cesto de encaixe	250 mm
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe	30 l
Tipo de produto	Cesto de encaixe