

**Cesto de encaixe Select, Tipo: 90****Dados do pedido**

Número do pedido	082101 90
GTIN	4250004100121
Classe de artigo	04S

Descrição**Modelo:**

De aço inoxidável (n.º de material. 1.4301) e com punhos revestidos com Rilsan.

Indicado para:

Cesto indicado para 082000 90.

Descrição técnica

Largura do cesto de encaixe	460 mm
capacidade de carga máxima	30 kg
Comprimento do cesto de encaixe	545 mm
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe	90 l
Altura do cesto de encaixe	190 mm
Tipo de produto	Cesto de encaixe