

**Cesto de encaixe xtra ST, Tipo: 50****Dados do pedido**

Número do pedido	082103 50
GTIN	4250004100183
Classe de artigo	04S

Descrição**Versão:**

De aço inoxidável (n.º de material. 1.4301) e com punhos revestidos com Rilsan.

Indicado para:

Aparelho de limpeza por ultrassons n.º 082002 tam. 50.

Descrição técnica

Altura do cesto de encaixe	370 mm
Largura do cesto de encaixe	230 mm
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe	50 l
Comprimento do cesto de encaixe	255 mm
capacidade de carga máxima	12 kg
Tipo de produto	Cesto de encaixe

