


**Disco de fibra Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Granulometria: 60****Dados do pedido**

Número do pedido	566444 60
GTIN	4018875585566
Classe de artigo	56V

Descrição**Modelo:**

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz. Discos de fibra de tipo superior VSM Actirox AF 890 **com o mais alto e mais agressivo rendimento de lixamento**. Abrasão sem aquecer e excelente vida útil.

Tipo de grão: **grão de cerâmica VSM 100% geométrico** com revestimento de lixamento ativo (TOP SIZE).

Utilização:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para **retificação de superfícies planas ou abauladas** com alta **flexibilidade**.

Descrição técnica

Ø do disco	180 mm
Granulometria	60
Série	Actirox
Abrasivo	Grão misto de cerâmica-ZA com revestimento abrasivo (TOP SIZE)

Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 180 mm
Ø do furo	22,23 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Alumínio
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de fibra

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		