

**metabo****Martelo perfurador sem fio com bateria LiHDKHLTXBL24****Dados do pedido**

Número do pedido	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Classe de artigo	03D

**Descrição****Modelo:****As máquinas potentes para a perfuração com percussão.**

O martelo perfurador tem um mecanismo de impacto de alto desempenho com um mecanismo de impacto pneumático de precisão, o qual requer uma pressão de contacto mínima para gerar impactos com a máxima energia de impacto. Martelo perfurador combinado com 3 funções:

**perfuração com percussão, perfuração e burilar.**

- **Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem riscos para a saúde e sem esforço, mesmo numa utilização contínua.**
- **Sistema eletrónico de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC), para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem constantes sob carga.**
- **Transmissão de segurança: desacoplamento mecânico do acionamento quando a broca bloqueia, para trabalhar com segurança.**
- **Martelo perfurador sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para perfurar sem fadiga em qualquer posição de trabalho.**
- **Capacidade de perfuração, eficiência e vida útil máximas através de tecnologia Brushless e mecanismo de impacto de alto desempenho.**
- **Perfuração sem pó com aspiração de pó externa ESA.**
- **Arranque suave eletrónico para marcação precisa.**
- **Luz de trabalho LED para uma visão ideal do local de perfuração.**

**Vantagem:**

**100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.**

Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa "Cordless Alliance System".

**Material fornecido:**

Inclui 2x bateria, carregador e MetaBOX.

Inclui pega adicional e batente de profundidade de perfuração.

**Instrução:**

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870 – 073890.

## Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Plus
Designação do fabricante	KH 18 LTX BL 24
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	18 V
Energia de impacto	2,2 J
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Ø máximo da broca espiral em betão	24 mm
Peso sem bateria	2,7 kg
Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
Capacidade da bateria	4 Ah
embalagem	Metabox
número máximo de batidas	4750 r,p,m,
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V
N.º de rotações na marcha em vazio	0 - 1280 r,p,m,
Tipo de produto	Martelo perfurador