

metabo**Martelo perfurador sem fio com bateria de lítioBHLTX16****Dados do pedido**

Número do pedido	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:****As máquinas potentes para a perfuração com percussão.**

O martelo perfurador tem um mecanismo de impacto de alto desempenho com um mecanismo de impacto pneumático de precisão, o qual requer uma pressão de contacto mínima para gerar impactos com a máxima energia de impacto. Martelo perfurador com 2 funções: **perfuração com percussão e perfuração.**

- **Metabo VibraTech (MVT): trabalhar sem riscos para a saúde e sem esforço, mesmo numa utilização contínua.**
- **Sistema eletrónico de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC), para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem constantes sob carga.**
- **Desativação eletrónica de segurança do motor quando a ferramenta de inserção bloqueia, para trabalhar com segurança.**
- **Martelo perfurador sem fio muito leve e compacto com motor sem escovas para perfurar sem fadiga em qualquer posição de trabalho.**
- **Capacidade de perfuração, eficiência e vida útil máximas através de tecnologia Brushless e mecanismo de impacto de alto desempenho.**
- **Luz de trabalho LED para uma visão ideal do local de perfuração.**

Vantagem:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.

Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa "Cordless Alliance System".

Material fornecido:

Inclui 2× bateria, carregador e MetaBOX.

Inclui pega adicional e batente de profundidade de perfuração.

Instrução:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870 – 073890.

Descrição técnica

embalagem	Metabox
Ø máximo da broca espiral em madeira	20 mm
N.º de rotações na marcha em vazio	0 - 730 r,p,m,
Energia de impacto	1,3 J
Capacidade da bateria	2 Ah
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Peso sem bateria	1,6 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso com bateria	2 kg
Designação do fabricante	BH 18 LTX BL 16
Tensão da bateria	18 V
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Plus
Ø máximo da broca espiral em betão	16 mm
número máximo de batidas	5250 r,p,m,
Número de baterias incluídas	2
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Tipo CAS 18 V
Tipo de produto	Martelo perfurador