



Capacete de proteção EVOLite®, Cor: WHITE



Dados do pedido

Número do pedido	097862 WHITE
GTIN	5038428015431
Classe de artigo	09W

Descrição

Modelo:

Capacete de proteção industrial especialmente leve (341 g) **EVOLite®** com porta-documento de identificação transparente. A **cinta de pescoço baixa** garante um ajuste particularmente bom. O **sistema de cinta de 6 pontos** pode ser ajustado em profundidade e garante **uma precisão de ajuste máxima**. **Ventilação lateral e traseira** para um fluxo de ar ideal no interior da concha, reduzindo a temperatura do capacete numa média de 2-3 graus. Com uma **faixa de transpiração Chamlon™ funcional agradável em algodão**. Comprimento central da viseira. Com uma área grande adequada para impressão para logótipos e identificações, bem como elementos refletores para maior visibilidade (EN 12899-1, classe RA2).

- **Cinta de 6 pontos**
- **Com fecho rotativo**
- **Sistema de ventilação integrado**

Norma:

DIN EN 397

Descrição técnica

Tamanho	53 - 64 cm
Cor	branco

Regulação do alcance	Fecho rotativo
Peso	341 g
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até -30 °C
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Propriedades do capacete	Proteção contra deformação lateral
Material do capacete	ABS
Norma	DIN EN 397
Tipo de produto	Capacete de proteção