



Capacete de proteção EVO® 3, Cor: YELLOW



Dados do pedido

Número do pedido	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Classe de artigo	09W

Descrição

Modelo:

O capacete de proteção industrial **EVO® 3** combina uma excelente proteção, graças à sua concha interior forte, com um grande número de benefícios ao nível do conforto. A **cinta de pescoço baixa** garante um ajuste particularmente bom. O **sistema de cinta de 6 pontos** pode ser ajustado em profundidade e garante **uma precisão de ajuste máxima. Ventilação lateral e traseira** para um fluxo de ar ideal no interior da concha, reduzindo a temperatura do capacete numa média de 2-3 graus. Com uma **faixa de transpiração Chamlon™ funcional agradável em algodão**. Comprimento central da viseira. Com uma área grande adequada para impressão para logótipos e identificações.

- **Cinta de 6 pontos**
- **Com fecho rotativo**
- **Sistema de ventilação integrado**

Norma:

DIN EN 397

Descrição técnica

Regulação do alcance	Fecho rotativo
Cor	amarelo
Peso	372 g

Tamanho	53 - 64 cm
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até -30 °C
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Material do capacete	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo de produto	Capacete de proteção