



Martelo perfurador sem fio, Tipo: GBH18V24C



Dados do pedido

Número do pedido	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Classe de artigo	03B

Descrição

Modelo:

Martelo perfurador sem fio de 18 V com alojamento de ferramentas SDS-plus e motor sem escovas.

- **Acoplamento de sobrecarga para proteger o utilizador e a máquina.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Extremamente robusto: o Electronic Motor Protection desliga o motor em caso de sobrecarga; totalmente funcional mesmo após um teste de queda de 2 m sobre betão.**

Martelo perfurador sem fio com módulo de conectividade Bluetooth integrado.

- **KickBack Control e Vibration Control.**
- **Interface para a seleção do modo da ferramenta (Auto/Favorito).**

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de íões de lítio 18 V/5,0 Ah, carregador, batente de profundidade, inserto 1/1 L-BOXX para aparelho e carregador e L-BOXX.

Instrução:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000. Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851– 073866.

Descrição técnica

Tensão da bateria	18 V
-------------------	------

Designação do fabricante	GBH 18V-24 C
vibração máxima conforme EN	16 m/s ²
Forma do alojamento de ferramentas	SDS-Plus
Capacidade da bateria	5 Ah
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
número máximo de batidas	4350 r,p,m,
Peso	2,9 kg
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	2
Ø máximo da broca espiral em betão	24 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Energia de impacto	2,4 J
Tipo de produto	Martelo perfurador