

HEDI



Dados do pedido

Número do pedido	081104 50R
GTIN	4003644024117
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobinas de cabos HEDI® compactas e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 250 mm, funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**

#Aprovado para utilização exterior de curta duração.: Aprovado para utilização exterior de curta duração.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Comprimento do cabo	50 m
Alimentação de energia	A energia elétrica
Estrutura do cabo	3G1,5
Número de tomadas	3
Material da caixa	Plástico
Cor do cabo	preto
Tipo de proteção IP	IP 44
Material do cabo	Borracha
Classe do cabo	H05RR-F
Tipo de produto	Bobina de cabos