

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Classe de artigo	22A

**Descrição****Versão:**

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

**Nota:**

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.

Para  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,5 mm
Tipo	UNI
Código ISO da pastilha de corte reversível	APKT 1003 PDER
Tipo	HBM025
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Revestimento	revestido

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		