

KERN

Balança de plataforma, tipo DS alta resolução, área de pesagem máxima: 16



Dados do pedido

Número do pedido	479611 16
GTIN	4045761357044
Classe de artigo	47D

Descrição

Versão:

- **Balanças de plataforma robustas utilizáveis como balanças de embalagem, industriais e de contagem.**
- **Unidade de visualização com dígitos com 21 mm de altura também separada da plataforma; ajustável e montável por meio de cabo flexível.**
- **Plataforma robusta com cobertura de proteção para a unidade de visualização.**
- **Orientação do utilizador simples e intuitiva através da caixa de diálogo (sim/não) no ecrã.**
- **Operação possível com corrente e bateria (bateria a pedido).**
- **As unidades de pesagem (p. ex., peso de parafusos) são de programação livre.**
- **Com otimização automática de referência para uma contagem precisa.**
- **Programa de ajuste CAL: Para definir a precisão (peso de ensaio necessário, a pedido).**
- **Contagem de peças: Quantidades de referência selecionáveis 1, 5, 10, 20 peças.**
- **Mudança de visualização de peça para peso.**
- **Dedução numérica da tara para o peso conhecido do recipiente. Útil para controlos de quantidade de enchimento.**
- **Determinação da percentagem: Apresenta o desvio do peso de referência em % em vez de gramas.**
- **Porta universal KERN (KUP): permite a ligação de adaptadores de interface KUP externos (não incluídos no volume de fornecimento), como, por exemplo, RS-232 ou USB, para a troca de dados e comandos de controlo, sem necessidade de instalação.**

Material fornecido:

Inclui adaptador de rede de 230 V/50 Hz, cobertura de proteção.

Acessórios especiais:

Ficha de dados

Bateria interna e externa, peso de ensaio, suporte de parede, impressora, tripé e adaptador de interface como, por exemplo, RS-232, USB a pedido.

Descrição técnica

Tempo de estabilização	3 s
Reprodutibilidade	0,1 g
Designação do fabricante	DS
área de pesagem máxima	0 - 16 kg
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Leitura	0,1 g
Peso líquido	7,5 kg
Dimensões da placa de pesagem	308×318 mm
Peso unitário mínimo	1 g
Calibração	Preço sob consulta
Tamanho dos dígitos da unidade de visualização	18 mm
Tipo de produto	Balança de plataforma

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/479611-16>