

**Garant****Disco de limpeza (A), Ø do disco: 115****Dados do pedido**

Número do pedido	566757 115
GTIN	4067263046875
Classe de artigo	51E

**Descrição****Versão:**

Discos abrasivos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Extremamente **resistente, densamente tecida, estrutura fina do velo** com alta **flexibilidade** e rendimento de lixamento.

**Utilização:**

Para limpeza e rebarbagem **com um acabamento de superfície fino**.

Com prato de tecido de fibra de vidro para fixação direta em retificadoras angulares.

**Descrição técnica**

n.º máximo de rotações	11000 r,p,m,
Ø do furo	22,23 mm
n.º de rotações recomendado	5000 - 7000 r,p,m,
Ø do disco	115 mm
Grau de dureza	suave
Grau de finura	médio
Abreviatura abrasivo	A

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Descrição da forma	plano
velocidade periférica máxima	60 m/s
Tipo de produto	Velo de limpeza preliminar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		