

## Ficha de dados



### Comparador digital Leitura 0,001 mm, Faixa de medição: 25



#### Dados do pedido

Número do pedido	434291 25
GTIN	7630041152517
Classe de artigo	45A

#### Descrição

##### Versão:

Comparador digital com indicação de escala e dígitos combinada (tamanho dos dígitos 10 mm) e marcas de tolerância mecânica. O campo de indicação/teclado pode ser girado até 270°.

##### Função:

Posição zero/predefinição, emissão de valores de medição, direção de contagem comutável, bloqueio do valor de medição, modo de espera, determinação de tolerâncias inferior e superior, medição dinâmica mín./máx./mín.-mín., seleção Ref 1 ou Ref 2 (predefinição e tolerância guardada), fator de multiplicação, bloqueio de teclas contra operação involuntária, emissão de dados, escolha da resolução (0,01 ou 0,001 mm). IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

##### Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

##### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498928, botão especial e sobresselente n.º 434900; 434910.

#### Descrição técnica

Tipo de pilha	Pilha botão
---------------	-------------

## Ficha de dados

Tipo de proteção IP	IP 54
Faixa de medição	0 - 25 mm
Ø da caixa	59,8 mm
Leitura comutável	0,001 mm
Calibração	C1
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	1
Série	DIALTRONIC
Leitura comutável	0,00005 polegada
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Espessura da caixa	33 mm
Força de medição	0,65 – 1,15 N
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Olhal na parede traseira do comparador	não
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Tamanho dos dígitos	10 mm
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Função de predefinição	sim
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434291-25>