



Furadora de base magnética sem fio, Tipo: 71700361



Dados do pedido

Número do pedido	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Classe de artigo	03F

Descrição

Modelo:

Furadora de base magnética universal sem fio de 1 velocidade, pequena e com grande área de elevação, com motor EC sem escovas. Máxima funcionalidade para trabalhos móveis no estaleiro de construção.

- **Para a máxima potência, recomenda-se uma bateria AMPShare ProCore de 18 V.**
- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Ímã permanente extra estreito com pré-magnetização.**
- **Flexibilidade em todos os trabalhos de perfuração, como perfuração de núcleos, espiral, brocar roscas, escarear e mandrilar.**
- **Conceito de operação simples e claro no campo de visão do utilizador.**

Material fornecido:

AKBU 35 PMQ Select **sem bateria, incl.** bomba do refrigerante, cinta de amarração, gancho de aparas, pino de centragem, proteção contra toque, cunha de expulsão, mala de transporte.

Instrução:

Para baterias adequadas, ver n.º 073856 – 073858, e conjunto básico, ver n.º 073863 – 073867.

Descrição técnica

Largura da base magnética	70 mm
n.º máximo de rotações	130 - 520 r,p,m,
Peso	12,2 kg
Ø máximo de mandrilagem	18 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Curso de trabalho	135 mm
Ø máximo da broca espiral em aço	18 mm
Forma do alojamento de ferramentas	QuickIN / MK2
Comprimento da base magnética	195 mm
Profundidade de perfuração	Broca craneana em aço máximo 50 mm
Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	AKBU 35 PMQ AS
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Altura	450 mm
Ø máximo do escadeado	30 mm
Número de baterias incluídas	0
Ø máximo da macho de roscar em aço	M14 mm
embalagem	Mala de transporte
ID do fabricante	71700361
Tipo de produto	Perfuradora