



Retificadora angular Bateria, Tipo: 71220161



Dados do pedido

Número do pedido	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Classe de artigo	03F

Descrição

Versão:

Retificadora reta sem fio AMPShare de 18 V resistente ao pó e potente para trabalhos eficazes de corte, retificação e rebarbamento em aplicações de montagem. O dobro da produtividade - até 45% mais cortes de separação que com o modelo anterior, graças à combinação perfeita de máquinas de alto rendimento e sistema de baterias ProCORE **altamente eficiente**. Durável e robusta graças a caixa do motor completamente fechada. Isto protege o motor contra pós agressivos, cerâmicos e minerais. As aletas de refrigeração inovadoras garantem a dissipação de calor ideal, incluindo monitorização da temperatura.

· **Pré-seleção eletrónica do número de rotações.**

Material fornecido:

Sem bateria, sem carregador. Inclui tampa protetora, porca de aperto rápido sem ferramentas, punho antivibração, chave, L-BOXX.

Nota:

Conjunto básico adequado ver n.º 073863 – 073867.

Descrição técnica

Faixa de rotação	2500 - 8500 r,p,m,
profundidade de corte máxima	25 mm
Ø máximo do disco	115 mm

Tensão da bateria	18 V
Designação do fabricante	CCG 18-115-10AS
Bloqueio contra re arranque	sim
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de bateria	lão de lítio
Peso	2,7 kg
Alimentação de energia	A bateria recarregável
vibração máxima conforme EN	5 m/s ²
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Número de baterias incluídas	0
Tipo de produto	Retificadora angular