



## Ranhuradora/tesoura corta-chapas sem fio, Tipo: 71300561



### Dados do pedido

Número do pedido	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Classe de artigo	03F

### Descrição

#### Modelo:

Tesoura de ranhuras sem fio para uso móvel.

Tesoura de ranhuras.

- Corte sem deformação.
- Cabeça de corte aberta para a melhor visibilidade do corte.
- Sistema de troca rápida QuickIN para a troca rápida da lâmina, sem chave nem trabalhos de ajuste.

#### Material fornecido:

Inclui L-BOXX sem bateria e sem carregador.

#### Instrução:

Para baterias adequadas, ver n.º 073851 – n.º 073858, e conjunto básico, ver n.º 073863 – n.º 073867. Carregadores, ver n.º 073866.

### Descrição técnica

embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
vibração máxima conforme EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Número de baterias incluídas	0
Peso	1,9 kg
espessura máxima do material aço 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Alimentação de energia	A bateria recarregável
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Designação do fabricante	ABSS 18 1.6 E AS
Tipo de bateria	lão de lítio
Raio da curva mais pequena	90 mm
Velocidade de corte	5 - 8 m/min
espessura máxima do material aço 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Tensão da bateria	18 V
Largura do corte	5 mm
Número de cursos	3500 r,p,m,
Tipo de produto	Tesoura corta-chapas