

Fresa de canto 90° MECH17, Haste cilíndrica, Ø D / Zef: 40/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

Projeção L_1	73 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 1704
Ø da haste D_s h6	32 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	59 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Comprimento total L_{tot}	160 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170408
Número de pastilhas de corte reversíveis	8
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------