



Dados do pedido

Número do pedido	555915 280
GTIN	4067263290551
Classe de artigo	51E

Descrição técnica

Grau de finura	fino
Comparação da granulometria	280
Cor	vermelho
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 19 mm
n.º de rotações recomendado	10000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Tipo de produto	Estrela abrasiva de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		

Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Pedra	condicionalmente adequado
Vernizes	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado