



Conjunto de fusos de precisão KOMET MicroKom® BluFlex® 2, Ø da área do fuso: 6-125mm



Dados do pedido

Número do pedido	238398 6-125
GTIN	
Classe de artigo	27G

Descrição

Modelo:

- Intervalo de linearidade: -0,2 até 4,4 mm (-0,0079 até 0,1732 polegadas) em Ø.
- Resolução de exibição com precisão μ : 0,001 mm em Ø.
- A cabeça de ajuste de precisão pode ser ajustada radialmente e fixada com uma chave Allen.
- Visor OLED moderno e de alto contraste diretamente na cabeça de ajuste de precisão.
- O mostrador do visor pode ser rodado 180°.
- Operação simples diretamente no ecrã tátil.
- Interface Bluetooth® Low Energy adicional para visualização simples num smartphone convencional a partir da versão de Android™ ou iOS 7.
- Velocidades mais elevadas graças à compensação de desequilíbrio parcial integrada.
- O ajuste muito sensível permite um avanço preciso.
- Sistema de medição de curso absoluto – as posições absoluta e relativa da correção são apresentadas após cada ativação.
- Interface ABS® universal.
- A pilha é fácil de substituir.
- 1:1 compatível com as variantes do sistema anterior.

Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 238392

cada 1 suporte de pastilhas: KOMET n.º 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

KOMET n.º 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 ponte: KOMET n.º 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
1 corpo estriado: KOMET n.º 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
1 inserto de enchimento: KOMET n.º 62862 09300
cada 1 barra de mandrilar: KOMET n.º 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
KOMET n.º 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
KOMET n.º 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
KOMET n.º 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
KOMET n.º 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
cada 4 pastilhas de corte reversíveis: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 70409
2 pastilhas de corte reversíveis: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET n.º 62600 00102
5 parafusos de cabeça cilíndrica: KOMET n.º 62950 00000 - M5×16 mm
cada 1 chave de parafusos: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descrição técnica

Ø da área do fuso	6 - 125 mm
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Cabeça de perfuração fina MicroKom® BluFlex® 2	238392
------------------------------------------------	--------