



Dados do pedido

Número do pedido	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Aparafusadora de impacto ultracompacta com mecanismo de impacto Jumbo, inversão com apenas uma mão e **rotação para a direita em três níveis**. Binário máximo de desaperto de 1200 Nm.

Descrição técnica

Rosca de ligação	NPT
Peso	1,27 kg
Comprimento	80 mm
quantidade de ar necessária máxima	127,4 l/min
vibração máxima conforme EN	13,49 m/s ²
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Quadrado
Medidas do alojamento de ferramentas	1/2 polegada
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Ø máximo do parafuso (8.8-12.9)	M20

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
binário máximo	678 Nm
Ruído de trabalho	92,2 dB(A)
n.º máximo de rotações	8800 r,p,m,
Tipo de produto	Aparafusadora