



Fresa de canto 90° MEC17, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes. Número de arestas de corte reduzido.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 170408
Ø da haste D_s h6	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	15,7 mm
Comprimento total L_{tot}	130 mm
Ø das lâminas D_c	32 mm
Projeção L_1	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	23,6 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	62 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	57 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,61 grau
Ø D_3	25 mm

Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------