

para pastilhas de corte reversíveis DD.. DDJNL 93°, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/15mm**Dados do pedido**

Número do pedido	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Classe de artigo	21U

Descrição**Versão:**

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamentos GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Comprimento da cabeça L ₁	40 mm
Parafuso para calço	259027 8
Tamanho da haste	25 mm
Garra, parafuso, mola	259036 24
Série	Master Eco
Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	DDJNR/L 2525M15
Largura funcional L ₄	32 mm

Calço	259031 50
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 50	259031 50
Parafuso para calço Tipo 8	259027 8