

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	971930 T54
GTIN	4067263515609
Classe de artigo	9GD

Descrição

Modelo:

Carrinho de mesa condutor de ESD com **2 superfícies de carga**. Construção de aço soldado, plataforma de aglomerado condutor de volume com superfície condutora de ESD cinzento claro. Punho de Haptoprene condutor de ESD com polipropileno resistente a impactos. **Rodas condutoras de eletricidade:** 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) com revestimento de rolamento TPE que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos, com proteção contra fios.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Descrição técnica

Ø da roda	125 mm
Profundidade	509 mm
Peso	34 kg
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Altura da área de carga em cima	850 mm

Material roda	TPE
Profundidade da área de carga	500 mm
capacidade de carga máxima	250 kg
Altura da área de carga em baixo	195 mm
Capacidade da área de carga em cima	80 kg
Largura da área de carga	850 mm
Altura	1020 mm
Largura	980 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Mesa de rodas