

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	971920 T32
GTIN	4067263476993
Classe de artigo	9GD

Descrição

Modelo:

Carrinho de empurrar condutor de ESD com **1 superfície de carga**. Construção de aço soldado, plataforma de aglomerado condutor de volume com superfície condutora de ESD cinzento claro. Punho de Haptoprene condutor de ESD com polipropileno resistente a impactos. **Rodas condutoras de eletricidade:** 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) com revestimento de rolamento TPE que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos, com proteção contra fios.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Descrição técnica

Profundidade da área de carga	500 mm
Altura	915 mm
Peso	20 kg
Material roda	TPE
Altura da área de carga	195 mm
Ø da roda	125 mm

Largura	970 mm
Profundidade	509 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Capacidade de carga	250 kg
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura da área de carga	850 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Carro de plataforma com arco