

Fresa de canto 90° MECH17, Haste Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	74 mm
Ø da haste D_s h6	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø das lâminas D_c	50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170408
número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 1704
Comprimento total L_{tot}	161 mm
Projeção L_1	88 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	20
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior

sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229709