



Dados do pedido

Número do pedido	486055 M3
GTIN	2050002073661
Classe de artigo	48B

Descrição

Modelo:

The ground first thread pitch removes coarse swarf in the component and prevents premature fracture of the first thread pitch. Design to DIN 2279 – 2299.
Design in accordance with DIN 2245.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Descrição técnica

Norma	DIN 13
Classe de tolerância	6H
Rosca	M3
Tipo de rosca	M
Qualidade	6
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Passo de rosca	0,5 mm
Campo de tolerância	H
Calibração	L6
Tipo de produto	Calibre macho de rosca não passa

Prestações de serviços

CalibraçãoCalibre liso passa não passa Ø máximo 20	028300 20
	028340 60

Calibração DAkkSCalibre liso passa não passa Ø máximo
60

