

**BDGT 170420 FR-JA, GW25, Tipo: ALU****Dados do pedido**

Número do pedido	227530 ALU
GTIN	4960664457892
Classe de artigo	25A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .

90° exatos até  $a_p = 9$  mm.

**Descrição técnica**

Tipo	ALUMÍNIO
Avanço $f_z$ por dente	0,05 – 0,33 mm
Raio do canto	2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDGT 170420 FR-JA
Tipo	GW25
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		