


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	365035 80
GTIN	4067263515630
Classe de artigo	31S

## Descrição

### Modelo:

Graças ao **aperto rápido** na área das ranhuras é possível processar a peça de trabalho fixada de forma flexível e eficiente em qualquer posição em **toda** bancada da perfuradora sem necessidade de reapertar.

## Descrição técnica

Altura total c	65 mm
Largura das ranhuras de fixação	13 mm
comprimento total máximo L <sub>4</sub>	280 mm
Largura do corpo base B	140 mm
Altura do mordente C	28 mm
Peso	5,7 kg
Distância entre ranhuras de fixação	110 mm
Comprimento do corpo base a	238 mm
Área de aperto b	120 mm
Largura do mordente A	80 mm
Código de cor para acessório adequado	Torno de bancada BM azul
Tipo de produto	Torno de bancada para perfuradoras

---

## Acessórios

Fuso sobressalente para torno manual para perfuradoras para tipo 60	365037 60
batente Tipo 1	365028 1
Calha de guia para o n.º 365023	365025
Par de mordentes sobresselentes (2 unidades) para torno de aperto rápido ou torno de perfuração para tipo 60	365036 60