



Broca para betão, de metal duro, Ø: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	786001 16
GTIN	4058546404383
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

Broca equipada com pastilhas de metal duro e soldadas a alta temperatura. Forma assimétrica dos sulcos para uma boa remoção do pó de perfuração.

Brocas rotativas e de percussão com uma pastilha de corte de metal duro forte. Com haste rebaixada de 3 superfícies.

Utilização:

Principalmente para **perfurar buracos de buchas com perfuradoras de impacto** em betão, alvenaria, pedra natural e artificial.

Também para perfuração rotativa em madeira dura e macia, plásticos, acrílico e cerâmica.

Devido à correção das arestas de corte, também adequada para perfuração de aço temperado.

Descrição técnica

Ø da haste	12,75 mm
Comprimento total	150 mm
Comprimento de trabalho	85 mm
Ø	16 mm
Óleo de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra

