

Fresa de canto 90° MECH17, com perfuração, Ø D / Zef: 50/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170408
Comprimento total L_{tot}	52 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 1704
Ø das lâminas D_c	50 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	30 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	8
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------