

BDGT 170431 FR-JA, GW25, Tipo: ALU**Dados do pedido**

Número do pedido	227533 ALU
GTIN	4960664522651
Classe de artigo	25A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

90° exatos até $a_p = 9$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,05 – 0,33 mm
Tipo	ALUMÍNIO
Raio do canto	3,1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDGT 170431 FR-JA
Tipo	GW25
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		