


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Modelo:

Pastilha de corte reversível de metal duro de 2x3 arestas de corte de dupla face para **operações de fresagem de canto**.

As 6 arestas de corte garantem alta rentabilidade devido ao preço reduzido por aresta de corte.

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3$  mm.

## Descrição técnica

Tipo	GGG
Espessura da placa S	6:35 mm
Raio do canto	0,8 mm
Avanço $f_z$ por dente	0,23 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEX 080608
Tipo	HB7710
Óleo de corte	HM

profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Número de trocas/cortes	6
Revestimento	revestido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	240	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	200	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	P
GGG	adequado	290	K
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		