

KÄRCHER**Aspirador industrial, Designação do fabricante: IVR-L65/20****Dados do pedido**

Número do pedido	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Classe de artigo	07D

Descrição**Modelo:**

Aspirador industrial adequado para aspirar e separar **refrigerantes, emulsões lubrificantes, água ou óleo com sólidos (p. ex., aparas de metal)**.

- **Design compacto e material robusto para as melhores propriedades de manobra.**
- **Máxima flexibilidade de uso e longa durabilidade com cabo de alimentação resistente a óleo.**
- **A aspiração realiza-se através de uma ligação de mangueira rotativa em 360° na cabeça de aspiração.**

Aspirador industrial 2,4 kW de 2 motor com **chassis basculante e recipiente de 65 litros**.

Material fornecido:

Com chassis basculante e mangueira de esvaziamento com indicador de nível de enchimento.

Sem acessórios. Para acessórios adequados, ver n.º 078524, 078529 e 078533.

Instrução:

Uma versão com recipiente de aço inoxidável de 100 litros encontra-se na nossa eShop no n.º 078522 tam. IVR-L100DP.

Descrição técnica

Interruptor de ligar/desligar	sim
-------------------------------	-----

Vácuo	220 mbar
Ruído de trabalho	70 dB(A)
Largura	570 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Classe de pó – Aspirador	L
Altura	1330 mm
Volume do recipiente	65 l
Comprimento	730 mm
Largura nominal de ligação	DN50 mm
Número de turbinas	2
Peso	43 kg
Consumo energético	2000 W
Fluxo de ar	100 l/s
Comprimento do cabo	6 m
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos