


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	953326 6
GTIN	4067263723493
Classe de artigo	91A

Descrição

Modelo:

Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. **Upper layer is anthracite**, the underlying **contrast colour is grey**, thereby indicating any missing tools.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953326: 1 un.

Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: cada 1 un.

Descrição técnica

Largura	150 mm
Profundidade em G	16
Versão	com chave de parafusos
Profundidade	400 mm
Quantidade de ferramentas	6
Largura em G	6
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	6×16
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas
indicado para conjuntos de espuma rígida 953326

952001 953326

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 2,5

660032 2,5

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 3,5

660032 3,5

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 4

660032 4

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 5,5

660032 5,5

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 6,5

660032 6,5

Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 8

660032 8