

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	954844 14
GTIN	4067263723677
Classe de artigo	91A

## Descrição

### Modelo:

Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. **Upper layer is anthracite**, the underlying **contrast colour is grey**, thereby indicating any missing tools.

### Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954844: 1 un.

Lanterna de bolso LED GARANT n.º 081505 tam. 140: 1 un.

Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT n.º 627132 tam. 9: 1 un.

Chave de parafusos curta GARANT para fenda n.º 664122 tam. 5,5; 6,5: cada 1 un.

Chave de parafusos curta GARANT para Phillips n.º 667722 tam. 1; 2: cada 1 un.

## Descrição técnica

Profundidade em G	10
Quantidade de ferramentas	14
Versão	com conjunto de ferramentas
Profundidade	250 mm
Largura	200 mm
Largura em G	8

Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x10
Tipo de produto	Base de espuma rígida

## Acessórios

Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954844	952001 954844
Lanterna de bolso LED com pilhas Tipo 140	081505 140
Jogo de chaves Allen sextavadas, com esfera de retenção cromado Número de chaves de parafusos 9	627132 9
Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 5,5	664122 5,5
Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 6,5	664122 6,5
Chave de parafusos para Phillips, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1	667722 1
Chave de parafusos para Phillips, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2	667722 2