

**Garant****Variedade de oficinas, Quantidade de ferramentas: 34****Dados do pedido**

Número do pedido	955009 34
GTIN	4067263724018
Classe de artigo	91A

**Descrição****Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

**Indicado para:**

**Carros de ferramentas GARANT** com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (L x P).

Carro de ferramentas n.º 914520 – 914582.

**Material fornecido:**

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955009: 1 un.

Chave combinada GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.

Roquete GARANT reversível n.º 640025 tam. 1/2: 1 un.

Extensão GARANT 1/2 de polegada n.º 641029 tam. 125; 250: cada 1 un.

Cabo em T GARANT 1/2 de polegada n.º 641329 tam. 295: 1 un.

Articulação de cardan GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 un.

Inserto sextavado GARANT n.º 642325 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cada 1 un.

Inserto de 12 faces GARANT comprido n.º 642529 tam. 17; 19; 21: cada 1 un.

Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 3,5; 5,5: cada 1 un.

Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 1; 2: cada 1 un.

Martelo de serralheiro GARANT n.º 750110 tam. 300: 1 un.

Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.

Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.

## Descrição técnica

Quantidade de ferramentas	34
Área útil da gaveta em G	20×16
Largura em G	20
Versão	para gaveta de carro de ferramentas
Profundidade em G	16
Profundidade	400 mm
Largura	500 mm
Propriedades da espuma dura LD45, espessura adequado para mobiliário industrial	30 mm
Tipo de produto	Carro de ferramentas
	Base de espuma rígida

## Acessórios

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 10	613600 10
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 13	613600 13
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 16	613600 16
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 17	613600 17
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 18	613600 18
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 19	613600 19
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 5,5	613600 5,5
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 7	613600 7
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 8	613600 8
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo 1/2	640025 1/2
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 125	641029 125
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 250	641029 250
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 295	641329 295

Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641629 1/2
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 13	642325 13
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 14	642325 14
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642325 15
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642325 16
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642325 17
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642325 18
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642325 19
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642325 21
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642325 22
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642325 24
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642529 17
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642529 19
Inserto de 12 faces comprido, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642529 21
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 3,5	660032 3,5
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte l 5,5	660032 5,5
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 1	667702 1
Chave de parafusos para Phillips, com cabo Haptoprene bicomponente Tamanho da fenda em cruz 2	667702 2

Alicate universal, cromado, com mangas de punho bicomponente comprimento total 180	700940 180
Chave para tubos com entalhes de ajuste de precisão, preto comprimento total 250	706001 250
Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300	750110 300
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 955009	952001 955009