

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	920317 1500
GTIN	4067263736226
Classe de artigo	91S

Descrição

Modelo:

Base frame with anodised aluminium lift unit. With cross bracing for stabilisation. 50 mm thick worktop made of beech marine ply. Stepless height adjustment from 740 – 1140 mm, quickly and easily selected using the control panel. Control panel with memory function for 3 different working heights.

Descrição técnica

Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Largura	1500 mm
Superfície do tampo de trabalho	lacado incolor
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até	740 - 1140 mm
Tipo de conector de entrada	F
Peso	86 kg
Profundidade	750 mm
Princípio da regulação de altura	montagem completa

Alimentação de energia	A energia elétrica
Capacidade de carga sob esforço permanente	750 kg
Material do tampo de trabalho	Multiplex de faia
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Tensão de ligação	250 V
capacidade de carga máxima	1000 kg
Regulação de altura contínua	sim
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	1000 kg
Modelo de regulação de altura	elétrico
Espessura do tampo	50 mm
Compensação de altura	25 mm
Tipo de produto	Bancada de trabalho