



Reservatório de pontas “Insider Stubby” com pontas de 1/4 de polegada com íman, Comprimento da lâmina: 10



Dados do pedido

Número do pedido	676667 10
GTIN	7610733264681
Classe de artigo	63E

Descrição

Versão:

Punho “multicraft” com revestimento de elastómero delicado para a pele permite a transmissão do binário necessário sem problemas, mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Revista de correr com paragem final. Alojamento com forte íman permanente.

Punho com revestimento de elastómero não nocivo para a pele.

Punho “insider” e **magazine deslizante com bloqueio final**. Alojamento com forte íman permanente.

Indicado para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Índice:

Cada 1 ponta:

para fenda n.º 675300 tam. 5,5.

para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.

para Torx® interior n.º 675295 tam. TX15; TX20; TX25.

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
comprimento total	65 mm

Comprimento da lâmina	10 mm
Alojamento de pontas	D 6,3
tampa giratória	não
com punho de roquete	não
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675281 1/25
PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675281 2/25
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada C 6,3 Largura da aresta de corte 5,5	675300 5,5