


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	9523197
GTIN	4067263886389
Classe de artigo	91A

Descrição

Modelo:

Popular tool sets in two-colour PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. **Upper layer is anthracite**, the underlying **contrast colour is grey**, thereby indicating any missing tools.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952319: 1 un.

Chave de boca/luneta de roquete GARANT n.º 614812 tam. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: cada 1 un.

Descrição técnica

Profundidade em G	10
Profundidade	250 mm
Versão	com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Quantidade de ferramentas	7
Largura	150 mm
Largura em G	6
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	6×10

Tipo de produto

Base de espuma rígida

Acessórios

Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas
indicado para conjuntos de espuma rígida 952319

952001 952319

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 8

614812 8

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 9

614812 9

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 10

614812 10

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 11

614812 11

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 13

614812 13

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 14

614812 14

Chave de boca/chave de luneta de roquete com cabeça
giratória Tamanho da chave 16

614812 16