



Dados do pedido

Número do pedido	570120 100X20
GTIN	4067263723776
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved wire firmly crimped into the steel body. **High density**, high concentricity, and good wear resistance. Adaptable to various different mounting bores by use of **interchangeable reducing rings** (supplied).

Descrição técnica

Largura da escova	19 mm
Espessura das cerdas	0,3 mm
Ø do furo d ₁	30 mm
Comprimento da guarnição H ₁	23 mm
n.º máximo de rotações	8000 r,p,m,
Ø do anel redutor	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Ø da escova D ₁	100 mm
Tipo de produto	Escova circular

