



Dados do pedido

Número do pedido	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Waved wire firmly crimped into the steel body. **High density**, high concentricity, and good wear resistance. Adaptable to various different mounting bores by use of **interchangeable reducing rings** (supplied).

Descrição técnica

Ø do furo d_1	30 mm
Comprimento da guarnição H_1	33 mm
Largura da escova	25 mm
Ø do anel redutor	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Ø da escova D_1	120 mm
Tipo de produto	Escova circular

