



## Dados do pedido

Número do pedido	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Classe de artigo	57H

## Descrição

### Modelo:

Waved wire firmly crimped into the steel body. **High density**, high concentricity, and good wear resistance. Adaptable to various different mounting bores by use of **interchangeable reducing rings** (supplied).

## Descrição técnica

Comprimento da guarnição H <sub>1</sub>	48 mm
n.º máximo de rotações	6000 r,p,m,
Ø da escova D <sub>1</sub>	200 mm
Ø do anel redutor	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø do furo d <sub>1</sub>	50,8 mm
Largura da escova	29 mm
Tipo de produto	Escova circular

