



Dados do pedido

Número do pedido	570305 100X12
GTIN	4067263906520
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:
Single-row brush with waved brush material.

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	8000 r,p,m,
Comprimento da guarnição H ₁	21 mm
Ø do furo perfurável até	20 mm
Ø do furo d ₁	12 mm
Ø da escova D ₁	100 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Espessura das cerdas	0,3 mm
Tipo de produto	Escova circular

