



Dados do pedido

Número do pedido	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Classe de artigo	57H

Descrição

Modelo:

Cranked **conical brush** with smooth wire 0.50 mm, **knotted** and firmly crimped into the steel body. **Very aggressive brushing effect with high wear resistance.**

Descrição técnica

Largura da guarnição L ₁	12 mm
Espessura das cerdas	0,5 mm
Ø da escova D ₁	115 mm
Rosca M	M14
Comprimento da guarnição H ₁	24 mm
Número de tranças	20
n.º máximo de rotações	12500 r,p,m,
Material da guarnição	Arame INOX
Trançado	entrançado à esquerda

Tipo de produto

Escova cónica